

HOLEX**Szafa na odzież do podziału na brudne-czyste z nogami z tworzywa sztucznego i z pokrętkiem z obrotowym rygłem, liczba przegród: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949704 4
GTIN	4062406082475
Klasa artykułu	92S

Opis**Wykonanie:**

Szafa odzieżowa z bardzo szerokim podziałem na brudne-czyste. Ścianka wewnątrz przedziału służy do higienicznego podziału odzieży własnej od odzieży roboczej. Dwoje zamykających się drzwi skrzydłowych do centralnego zamykania na zamek. Wersja szafki na odzież jak w opisie pod nr 949601.

Z zamkiem ryglowym z pokrętkiem, zamykanym na kłódkę, do wielk. 40 (dostawa bez kłódek).

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**. Inne kolory niedostępne.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

wysokość: 1800 mm

szerokość: 1190 mm

głębokość: 500 mm

szerokość użytkowa każdego przedziału: 2 × 240 mm
 głębokość użytkowa każdego przedziału: 465 mm
 wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież: 1260 mm

Opis techniczny

szerokość użytkowa każdego przedziału	2 × 240 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału	465 mm
masa	77 kg
szerokość półki	220 mm
szerokość	1190 mm
głębokość	500 mm
wysokość	1800 mm
głębokość półki	465 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1260 mm
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	110 stopni
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafa na odzież

Akcesoria

Dodatkowa półka na buty szerokość przedziału 300 mm	949760 300
Podstawka na buty z tworzywa sztucznego szt. 1	949761 1
Lustra sztuki 1	949770 1
Wieszaki odzieżowe sztuki 1	949775 1
Wieszaki odzieżowe sztuki 10	949775 10
Kłódki ocynkowane, różne wkładki Typ 40 mm	085822 40
Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, różne wkładki Ø korpusu 40 mm	085875 40