

HOLEX

Szafa na odzież z ukośnym dachem, do podziału na brudne-czyste z nogami z tworzywa sztucznego i z pokrętkiem z obrotowym rygłem, liczba przegród: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	949714 2
GTIN	4062406082543
Klasa artykułu	92S

Opis

UWAGA: Możliwy wybór koloru

Wykonanie:

Szafa na odzież z bardzo szerokim podziałem na brudne-czyste. Ścianka wewnątrz przedziału służy do higienicznego podziału odzieży własnej od odzieży roboczej. Dwoje zamykających się drzwi skrzydłowych do centralnego zamykania na zamek. Wersja szafy odzieżowej jak w opisie pod nr 949620.

Z zamkiem ryglowym z pokrętkiem, zamykanym na kłódkę, do wielk. 40 (dostawa bez kłódek).

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**. Inne kolory niedostępne.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

wysokość z przodu: 1800 mm

wysokość z tyłu: 2000 mm

szerokość: 610 mm
 głębokość: 500 mm
 szerokość użytkowa każdego przedziału: 2 × 240 mm
 głębokość użytkowa każdego przedziału: 465 mm

Opis techniczny

głębokość półki	465 mm
wysokość z tyłu	2000 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału	2 × 240 mm
masa	49 kg
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1260 mm
szerokość półki	220 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału	465 mm
szerokość	610 mm
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki	360 - 530 mm
wysokość z przodu	1800 mm
głębokość	500 mm
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	110 stopni
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafa na odzież

Akcesoria

Dodatkowa półka na buty szerokość przegrody 300 mm	949760 300
Podstawka na buty z tworzywa sztucznego szt. 1	949761 1
Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, różne wkładki Ø korpusu 40 mm	085875 40
Lustra sztuki 1	949770 1
Wieszaki odzieżowe sztuki 10	949775 10

Kłódki ocynkowane, różne wkładki Typ 40	085822 40
Wieszaki odzieżowe sztuki 1	949775 1