


Osełki – oryginalne Arkansas (białe), ziarnistość 8000, drażone, Długość × szerokość: 100X40 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558765 100X40
GTIN	4037073005812
Klasa artykułu	56Z

Opis**Wykonanie:**

Kamień naturalny (oryginalnie Arkansas) z kwarcu o drobnym ziarnie, o bardzo stabilnych krawędziach. Gwarantuje najdokładniejsze powierzchnie i szlif bez zadziorów. Ziarno 8000 (polerowanie).

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania i fazowania narzędzi i ich ostrzy. Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi przy formach. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania. **Zalecane stosowanie w połączeniu z olejem, naftą lub wodą.**

wskazówka:

Niewielki dodatek oleju zwiększa trwałość i wydajność ostrzenia.

ziarnistość: 8000

kolor: biały

Opis techniczny

szerokość	40 mm
ziarnistość	8000
długość	100 mm
ziarnistość	polerowanie

kolor	biały
Materiały ściernie	Kwarcyt Arkansas
Kształt	drążone