

**Małe tarcze do przecinania 1,1 mm SG BARDZO WĄSKI, Ø tarczy: 75mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	563411 75
GTIN	4007220239377
Klasa artykułu	55T

Opis**Wykonanie:**

- ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ściernie jak również zbrojenie ściernic do przecinania są optymalnie dostosowane do przeznaczenia pod względem wysokiej wydajności przecinania i trwałości
 - wąskie ściernice do przecinania (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) nadają się zwłaszcza do szybkiego cięcia z małą ilością zadziorów i z niewielkim nagrzewaniem. W szlifierkach kątowych starszego typu należy dodatkowo sprawdzić zamocowanie tarczy. Ściernice do przecinania o grubości powyżej 2,0 mm mają zwiększoną stabilność boczną, sztywność i trwałość
 - kształty: ściernice do przecinania proste (kształt 41) albo odsadzone (kształt 42)
- małe tarcze ściernie do cięcia** przeznaczone do stosowania w szczególnie ciasnych miejscach za pomocą szlifierek prostych pneumatycznych albo elektrycznych. Stosować z trzpieniem mocującym nr 563415.

Specyfikacja:**A60P-SG STEELOX.****wskazówka:**

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału. Stosować tarcze do przecinania INOX o zmniejszonej prędkości skrawania.

Opis techniczny

grubość tarczy	1,1 mm
Opis kształtu	prosty
Kształt	41
maksymalna prędkość obrotowa	20300 min ⁻¹
Ø otworu	6 mm
Specyfikacja	A60P-SG
Ø tarczy	75 mm
dla grubości materiału	3,3 - 5,5 mm
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	stal
Maszyna napędowa	Szlifierki proste
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie do przecinania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		

CuZn	nadaje się warunkowo
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się warunkowo
uniw.	nadaje się warunkowo
suchy	nadaje się

Akcesoria

Trzpień mocujący do małych tarcz do przecinania pasują
do otworu o Ø 6 mm

563415 6