



## Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala 38-elem., Typ: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	630016 6
GTIN	4018754260638
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

**Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.**  
Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M20.

Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M18.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

#### w dostawie::

Nasadki 6-kątne, 1/4 cala: 9 szt. nr 631000 wielk. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Nasadki 6-kątne, 1/2 cala: 10 szt. nr 642200 wielk. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/4 cala: 3 szt. nr 631700 wielk. 3; 4; 5.

Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/2 cala: 5 szt. nr 643200 wielk. 6; 8; 10; 12; 14

Uchwyt poprzeczny, 1/4 cala: 1 szt. nr 633000, rozm. 116

Przetyczka, 1/2 cala: 1 szt. nr 641300, rozm. 300

Przetyczka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632800, rozm. 150

Przedłużki, 1/4 cala: 2 szt. nr 632400, wielk. 50; 150

Przedłużki, 1/2 cala: 2 szt. nr 641000, wielk. 130; 255

Przegub Cardana 1/4 cala: 1 szt. nr 633500 rozm. 1/4

Przegub Cardana 1/2 cala: 1 szt. nr 641600 rozm. 1/2

Grzechotka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632000 rozm. 1/4

Grzechotka, 1/2 cala: 1 szt. nr 640100 rozm. 1/2

Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

## Opis techniczny

Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	3-14 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-30 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
liczba części	38
Opakowanie	kasecie z tworzywa sztucznego ABS
długość	454 mm
szerokość	253 mm
wysokość	64 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Akcesoria

Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641000 255
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita mm	633000
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita mm	632800
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie sześciokąt 5 mm	631700 5
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642200 21
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631000 5,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm	631000 4
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642200 24
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642200 18
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm	642200 27
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641000 130
	631700 4

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie sześciokąt 4 mm

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643200 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643200 8
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642200 19
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	631000 10
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632400 150
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm	631000 11
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642200 16
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm	642200 30
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643200 12
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642200 22
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643200 14
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm	631000 9
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm	631000 6
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642200 13
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm	631000 5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643200 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631000 7
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm	632400 50
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642200 17
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm	631000 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie sześciokąt 3 mm	631700 3
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm	633000 116
Grzechotka przełączalna, 1/2 cala Typ 1/2	640100 1/2
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633500 1/4
Grzechotka przełączalna, 1/4 cala Typ 1/4	632000 1/4
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641600 1/2
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632800 150

Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 300 mm

641300 300