



Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 13 elem., Typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630066 6
GTIN	4018754261505
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.

Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M8.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

Nasadki 6-kątne: 9 szt. nr 631000 rozm. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Przedłużki: 2 szt. nr 632400, wielk. 50; 150

Przegub Cardana: 1 szt. nr 633500 rozm. 1/4

Grzechotka: 1 szt. nr 632000 rozm. 1/4

Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

wysokość: 57 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 4-13 mm

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-13 mm
długość	227 mm
szerokość	131 mm
wysokość	57 mm
z QuickRelease	nie
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631000 7
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm	631000 8
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm	631000 5
Grzechotka przełączalna, 1/4 cala Typ	632000
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm	631000 4
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632400 150
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm	631000 11
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 13 mm	631000 13
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm	632400 50
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631000 5,5
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ	633500
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	631000 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm	631000 6