



Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 19 elem., Typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630166 6
GTIN	4018754261512
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.

Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M8.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

Nasadki 6-kątne: 13 szt. nr 631000 rozm. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 633000, rozm. 116

Przetyczka: 1 szt. nr 632800, rozm. 150

Przedłużki: 2 szt. nr 632400, wielk. 50; 150

Przegub Cardana: 1 szt. nr 633500 rozm. 1/4

Grzechotka: 1 szt. nr 632000 rozm. 1/4

Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

wysokość: 57 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 3,5-13 mm

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
--	---------

liczba części	19
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	3,5-13 mm
długość	227 mm
szerokość	131 mm
wysokość	57 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 5,5 mm	631000 5,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 13 mm	631000 13
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 3,5 mm	631000 3,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 12 mm	631000 12
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632400 150
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita mm	632800
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 5 mm	631000 5
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ	633500
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 10 mm	631000 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 4 mm	631000 4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 4,5 mm	631000 4,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 6 mm	631000 6
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm	632400 50
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 9 mm	631000 9
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 11 mm	631000 11
Grzechotka przełączalna, 1/4 cala Typ	632000
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita mm	633000
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 7 mm	631000 7
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 8 mm	631000 8

