

**Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala trzpień elastyczny, długość całkowita: 240mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	632900 240
GTIN	4018754278985
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Bezbledne zakładanie końcówek dzięki wpuszczanym gniazdom, uwypuklonym czopom oraz czterem wpustom zatraskowym.

Zastosowanie:

Tylko do dokręcania w prawo, maks. 5 Nm.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

DIN 3122-E 6,3**Pasuje do:**

Nasadki do narzędzi ręcznych.

Opis techniczny

długość całkowita	150 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe