



Przetyczka, 1/2 cala QuickRelease, długość całkowita: 300mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	641350 300
GTIN	4018754151035
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Przetyczki z przesuwany czopem.

dzięki blokadzie **Quick-Release** uzyskuje się zabezpieczenie przeciw
niepożądanemu poluzowaniu i zagubieniu się nasadki lub końcówki.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-A 12,5

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszczaço na podłożu niklu.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
długość całkowita	300 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe