



## Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 32-elem., Typ: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	639066 6
GTIN	4018754261109
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

**Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.**

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 – M22 oraz śrub Torx® wewn. z gwintem M5 – M14.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

#### w dostawie::

nasadki 6-kątne: 18 szt. nr 642200 rozm. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

nasadki 6-kątowe do śrub Torx®: 8 szt. zbliżone do nr 643650 wielk. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641300, rozm. 300

przedłużki: 3 szt. nr 641000 wielk. 75; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641600 rozm. 1/2

grzechotka: 1 szt. nr 640100 rozm. 1/2

Przechowywanie w: Kasecie z tworzywa ABS

### Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®

liczba części	32
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	8-34 mm
długość	454 mm
szerokość	253 mm
wysokość	64 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarość klucza 34 mm	642200 34
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarość klucza 32 mm	642200 32
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarość klucza 16 mm	642200 16
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarość klucza 12 mm	642200 12
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641000 130
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarość klucza 22 mm	642200 22
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarość klucza 11 mm	642200 11
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 300 mm	641300 300
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarość klucza 17 mm	642200 17
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarość klucza 24 mm	642200 24
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarość klucza 18 mm	642200 18
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarość klucza 14 mm	642200 14
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarość klucza 15 mm	642200 15
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641600 1/2
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarość klucza 13 mm	642200 13
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarość klucza 27 mm	642200 27
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarość klucza 8 mm	642200 8
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641000 75
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641000 255

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642200 19
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642200 10
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm	642200 30
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642200 21