

**Przetyczka, 1/2 cala, długość całkowita: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	641300 300
GTIN	4018754013104
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Przetyczki z przesuwającym czopem.

Norma:**DIN 3122-A 12,5**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.

wskazówka:

WAŻNE!

W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!

Numer zalecanego produktu: 641329

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
długość całkowita	300 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe