



Komplet wkładek 6-kątnych, czworokąt. 1/2 cala 10-elem., Liczba zestawów: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	639404 10
GTIN	4018754261642
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 /3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120.**

Zastosowanie:

Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 – M27.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

Nasadki 6-kątne: 10 szt. nr 643200

rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

przechowywane w: Kasetka z tworzywa ABS

wskazówka:

WAŻNE!

W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!

Numer zalecanego produktu: 639402

Opis techniczny

liczba części	10
---------------	----

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	4-19 mm
długość	227 mm
szerokość	131 mm
wysokość	57 mm
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 4 mm	643200 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643200 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 7 mm	643200 7
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643200 12
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643200 10
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643200 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 17 mm	643200 17
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643200 14
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm	643200 5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 19 mm	643200 19