

Garant**POMX 10T5ZEER M, HB9645, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213184 INOX
GTIN	4045197714923
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Płytki o dużej wytrzymałości (grubość = 5,9 mm).

Dodatnia geometria zapewniająca wysoką wydajność.

Długość ostrza czołowego: 2 mm, dla zapewnienia wysokiej jakości powierzchni.

Szczególnie ekonomiczne dzięki 5 ostrzom.

zwłaszcza do trudnych warunków obróbki (skrawanie przekrojów nieciągłych).

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 2,2 \text{ mm}$.

Opis techniczny

typ	INOX
Promień programowany przy $a_{p\text{max}}$	4,8 mm
posuw f_z na ząb	1 mm
liczba wymian/ostrzy	5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	POMX 10T5ZEER M

Gatunek	HB9645
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się		