

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250034 25/12
GTIN	4062406082949
Klasa artykułu	21U

Opis

Wytaczaki stalowe 25/12 mm kod ISO uchwytu: A25X DCLNR/L12

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: CN.. 1204..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 29,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

wysokość mocowania L_2 : 24,3 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A25X DCLNR/L12
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu	25 mm
wielk. płytki	12 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
płytko podporowa	259033 2
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	29,5 mm
wkręt płytki podporowej	259027 2
długość całkowita L	225 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo
Długość wysięgu L_1	125 mm
wysokość mocowania L_2	24,3 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	CN.. 1204..
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	259035 4
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki