

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/12 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250034 32/12 |
| GTIN | 4062406082956 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis

Wytaczaki stalowe 32/12 mm kod ISO uchwytu: A32X DCLNR/L12

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: CN.. 1204..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 38 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

wysokość mocowania L_2 : 31 mm

Opis techniczny

| | |
|--|----------------|
| kod ISO uchwytu | A32X DCLNR/L12 |
| długość całkowita L | 288 mm |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$ | 38 mm |
| Przesunięcie osi L_3 | 22 mm |
| wkręt płytki podporowej | 259027 2 |
| \varnothing chwytu | 35 mm |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni |
| pasująca wymienna płytki skrawająca | CN.. 1204.. |
| wielk. płytki | 12 mm |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | prawo |
| Długość wysięgu L_1 | 150 mm |
| płytki podporowa | 259033 2 |

| | |
|--|------------------------------|
| wysokość mocowania L ₂ | 31 mm |
| łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym | 259035 4 |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D |
| norma | DIN 8024 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| rodzaj chwytu | Wytaczaki |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |