

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250035 25/12
GTIN	4062406082963
Klasa artykułu	21U

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	17 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	29,5 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
kod ISO uchwytu	A25X DCLNR/L12
wkręt płytki podporowej	259027 2
wielk. płytki	12 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
płytki podporowa	259033 2
wysokość mocowania L_2	24,3 mm
długość całkowita L	225 mm
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	259036 1
\varnothing chwytu D_s	25 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki