

Garant**Płytki skrawające HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 10,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231660 10,5
GTIN	4045197714282
Klasa artykułu	21M

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5xD.

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

Opis techniczny

Ø D	10,5 mm
Posuw f w żeliwie szarym (sferoidalnym) do elementu podstawowego w rozmiarze	0,23 mm/obr, 10,5 mm
Seria	HiPer-Drill
liczba wymian/ostrzy	1

kąt wierzchołkowy	135 stopni
Gatunek	HB7725
Materiał ostrza	HM
Semi-Standard	tak
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	90 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	70 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	100 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		