Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy, 9 szuflad, blat ciemny Eluplan, 20×20G, dł. blatu: 1500mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	921097 1500
GTIN	4062406083076
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:
Stoły warsztatowe o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej. Obudowy szuflad zamykane centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi.
Korpus szuflady zawsze **pokryty lakierem proszkowym** w kolorze jasnoszarym, RAL 7035. Zmienna kolorystyka frontów szuflad. Brak krawędzi dla optymalnego czyszczenia i wykorzystania powierzchni z wkładkami porządkującymi (pudełka, wkładki narzędziowe, separatory). Mocowanie szuflady w kratce 25 mm.
Zamek z 5-pinowym bębenkiem, w postaci modułowej wkładki wtykowej. Kompatybilny z system blokowania.
Umieszczenie:
Wysokość frontów szuflad (lewych) mm: 75, 75, 100, 125, 250
Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 75, 100, 200, 250
Wyp. dodatkowe:
Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne wsekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.
Powłoka lakiernicza:
Korpus ikorpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad idrzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

Liczba szuflad	4
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
masa	174,7 kg
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	625 mm
głębokość podstawy	700 mm
głębokość blatu	750 mm
długość blatu	1500 mm
wysokość	950 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	800 kg
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Seria	Ready-to-go
szerokość podstawy	1300 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
grubość blatu	50 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950300 75/3
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/3	950320 100/3
Wkładka z 2 kluczami nr klucza (3-cyfrowy) 003	950050 003
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/3	950320 125/3
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/4	950320 125/4
Szuflada szuflady o wysokości frontu 250 mm	927800 250
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950320 100/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950320 75/2
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950300 75/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/4	950320 150/4
Klucze demontażowe Typ 1	950070 1
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Mata do szuflad Wymiar w G 20X20	951830 20X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad,5-cześć. Wymiar w G 20X20	951885 20X20

Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20	951910 20X20
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950320 75/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950320 75/3
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/6	950320 125/6
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955071 22
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26	955081 26
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/2	950320 100/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950320 125/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/5	950320 150/5
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953522 10
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954306 5
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955072 22