

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy, z lewej strony drzwi, z prawej strony 4 szuflady, szuflada długa, Blat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 1500mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	921131 1500
GTIN	4062406083113
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stoły warsztatowe o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej. Obudowy szuflad zamykane centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi.

Korpus szuflady zawsze **pokryty lakierem proszkowym** w kolorze jasnoszarym, RAL 7035. Zmienna kolorystyka frontów szuflad. Brak krawędzi dla optymalnego czyszczenia i wykorzystania powierzchni z wkładkami porządkującymi (pudełka, wkładki narzędziowe, separatory). Mocowanie szuflady w kratce 25 mm.

Zamek z 5-pinowym bębenkiem, w postaci modułowej wkładki wtykowej. Kompatybilny z system blokowania.

Z szufladą długą do przechowywania dużych narzędzi.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek (lewych) mm: 425

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 75, 100, 100, 150

Wysokość frontów szuflad, szuflady długie mm: 125

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
grubość blatu	50 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	800 kg
długość blatu	1500 mm
głębokość blatu	750 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Seria	Ready-to-go
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość podstawy	1300 mm
wysokość	950 mm
głębokość podstawy	700 mm
głębokość użytkowa szuflad z długą przegrodą	500 mm
masa	151,2 kg
szerokość użytkowa szuflad z długą przegrodą	1100 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	425 mm
Liczba szuflad	4
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	wkładka modułowa

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Akcesoria

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 10	953521 10
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20	951910 20X20
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/4	950320 150/4
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950320 75/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/5	950320 150/5
Wkładka z 2 kluczami nr klucza (3-cyfrowy) 003	950050 003
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/2	950320 100/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/3	950320 100/3
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950300 75/2
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950320 75/3
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad,5-cześć. Wymiar w G 20X20	951885 20X20

Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955071 22
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950300 75/3
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1
Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste szerokość 1500 mm	951951 1500
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950320 100/1
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950320 75/1
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Mata do szuflad Wymiar w G 20X20	951830 20X20
Klucze demontażowe Typ 1	950070 1
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26	955081 26
Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1	926403 1
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954306 5
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953522 10
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955072 22