

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario Basic ze ścianą tylną, wysokość 850 mm, blat bambusowy, dł. blatu: 1500 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922021 1500
GTIN	4062406083151
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy ostabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50mm zusztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Dodatkowa ściana tylna zwiększająca nośność. Z 1 parą wsporników do usztywnienia.

w dostawie::

2x segmenty nóg, 1x para wsporników, 1x ściana tylna 2-elem., blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i segment nóg - szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 850 mm

długość blatu: 1500 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm

masa: 68 kg

Opis techniczny

nośność	600 kg
wysokość	850 mm
głębokość blatu	750 mm
masa	68 kg
Seria	vario Basic
grubość blatu	50 mm
długość blatu	1500 mm
materiał blatu	Bambus
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	600 kg
grubość płyty	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stół roboczy

Akcesoria

Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste szerokość 1500 mm	951951 1500
Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1	926403 1