

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario Basic ze ścianą tylną, wysokość 850 mm, blat bukowy multipleks, dł. blatu: 2000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922024 2000
GTIN	4062406083199
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50mm z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Dodatkowa ściana tylna zwiększająca nośność. Z 1 parą wsporników do usztywnienia.

w dostawie::

2x segmenty nóg, 1x para wsporników, 1x ściana tylna 2-elem., blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wypożyczenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa 92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i segment nóg - szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

masa	86 kg
Powierzchnia płyty roboczej	naoliwione
Seria	vario Basic
głębokość blatu	750 mm
grubość blatu	50 mm

Karta danych

wysokość	850 mm
długość blatu	2000 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	600 kg
grubość płyty	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Rodzaj produktu	Stół roboczy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/922024-2000>