

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario Basic ze ścianą tylną, wysokość 950 mm, blat bukowy multipleks, dł. blatu: 1000 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922034 1000
GTIN	4062406083267
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50mm z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Dodatkowa ściana tylna zwiększająca nośność. Z 1 parą wsporników do usztywnienia.

w dostawie::

2x segmenty nóg, 1x para wsporników, 1x ściana tylna 2-elem., blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i segment nóg - szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 950 mm

długość blatu: 1000 mm

grubość blatu: 50 mm

masa: 51 kg

Opis techniczny

długość blatu	1000 mm
wysokość	950 mm
masa	51 kg
Seria	vario Basic
nośność	600 kg
grubość blatu	50 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	600 kg
grubość płyty	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stół roboczy