


Garant**SOGX 080407, HB6535, Typ: UNI**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	234062 UNI
GTIN	4062406084318
Klasa artykułu	21E

Opis

Pasuje do:

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

Zalecenie:Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.
posuw f: 0,08 - 0,16 mm/obr.

Opis techniczny

Seria	Power Drill
typ	UNI
liczba wymian/ostrzy	4
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 080407
Gatunek	HB6535
Materiał ostrza	HM

posuw f	0,08 - 0,16 mm/obr.
Rodzaj produktu	Wiercenie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	270 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	180 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	150 m/min	M
CuZn	nadaje się warunkowo	250 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		