

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, wysokość 850 mm, blat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 2000/3 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922621 2000/3
GTIN	4062406084424
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100

w dostawie::

2× segment nóg, 1× para węzłówek, obudowa z szufladami, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 850 mm

długość blatu: 2000 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm
 wysokość bloku szuflad: 300 mm
 szerokość bloku szuflad: 600 mm

Opis techniczny

szerokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość bloku szuflad	300 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość bloku szuflad	650 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
wysokość użytkowa bloku szuflad	225 mm
Liczba szuflad	3
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość	850 mm
długość blatu	2000 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
grubość blatu	50 mm
szerokość bloku szuflad	600 mm
Seria	vario
głębokość blatu	750 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
masa	133 kg
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	wkładka modułowa

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy kompletny

Akcesoria

Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste szerokość 2000 mm	951951 2000
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927800 50
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950300 50/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/2	950300 50/2
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/3	950300 50/3
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1
	950300 75/2

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick
Wysokość frontu szuflady / typ 75/2

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick
Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

950300 75/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1

950320 100/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/2

950320 100/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/3

950320 100/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950320 75/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/2

950320 75/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

950320 75/3

Mata do szuflad Wymiar w G 20X20

951830 20X20

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar
w G 20X20

951885 20X20

Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20

951910 20X20

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21

914227 KO21

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania
Nośność szuflady 75 kg

950180 75

Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1

926403 1

Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22

955071 22

Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26

955081 26