

Garant GRIDLINE

**Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, wysokość 950 mm, blat ciemny Eluplan, 20×20G, dł. blatu: 1000/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922677 1000/4
GTIN	4062406084738
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

**Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 75, 125

**w dostawie::**

2× segment nóg, 1× para węzłówek, obudowa z szufladami, blat roboczy.

**Wyp. dodatkowe:**

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

## Opis techniczny

wysokość	950 mm
masa	117 kg
głębokość blatu	750 mm
długość blatu	1000 mm
Liczba szuflad	4
głębokość bloku szuflad	650 mm
grubość blatu	50 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość bloku szuflad	400 mm
Seria	vario
szerokość bloku szuflad	600 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość użytkowa bloku szuflad	325 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

## Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927800 50
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Segmenty nóg wysokość 900 mm	927000 900
Węzłówka Typ 1	927122 1
Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 400/4	927600 400/4
Błat roboczy okładziną z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnoszarym (eluplan) dł. blatu 1000 mm	926241 1000