

Garant GRIDLINE

**Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, wysokość 850 mm, Błat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 2000/6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922761 2000/6
GTIN	4062406084967
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

**Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**w dostawie::**

1× segment nóg, 1× para węzłówek, obudowa z szufladami, blat roboczy.

**Wyp. dodatkowe:**

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 800 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 850 mm

długość blatu: 2000 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm  
wysokość bloku szuflad: 800 mm  
szerokość bloku szuflad: 600 mm

## Opis techniczny

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	800 kg
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
grubość blatu	50 mm
wysokość bloku szuflad	800 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość blatu	750 mm
szerokość bloku szuflad	600 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	700 mm
długość blatu	2000 mm
Liczba szuflad	6
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Seria	vario
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
masa	167 kg
wysokość	850 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy kompletny

## Akcesoria

Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste szerokość 2000 mm	951951 2000
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1	926403 1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950300 50/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/2	950300 50/2
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/3	950300 50/3
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1
	950300 75/2

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick  
Wysokość frontu szuflady / typ 75/2

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick  
Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

950300 75/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1

950320 100/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/2

950320 100/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/3

950320 100/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1

950320 125/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/2

950320 125/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/3

950320 125/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/4

950320 125/4

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/6

950320 125/6

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/4

950320 150/4

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/5

950320 150/5

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950320 75/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/2

950320 75/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

950320 75/3

Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm

927800 100

Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm

927800 125

Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm

927800 150

Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm

927800 200

Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927800 50
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Mata do szuflad Wymiar w G 20X20	951830 20X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X20	951885 20X20
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20	951910 20X20
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955071 22
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26	955081 26