

Garant GRIDLINE

**Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, wysokość 950 mm, Błat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 2000/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922771 2000/6
GTIN	4062406085087
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

**Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**w dostawie::**

1× segment nóg, 1× para węzłówek, obudowa z szufladami, blat roboczy.

**Wyp. dodatkowe:**

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

**Opis techniczny**

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
-----------------------------------	-------

szerokość bloku szuflad	600 mm
głębokość blatu	750 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
grubość blatu	50 mm
masa	172 kg
Liczba szuflad	6
Seria	vario
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	800 kg
wysokość bloku szuflad	900 mm
wysokość	950 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
długość blatu	2000 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	800 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

## Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 250 mm	927800 250
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Segmety nóg wysokość 900 mm	927000 900
Błat roboczy o grubości 50 mmz bambusa klejonego krzyżowo dł. blatu 2000 mm	926001 2000
Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 900/6	927600 900/6
Węzłówka Typ 1	927122 1