

Garant**Oprawki miedzowe Heavy Duty, neutralne, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 45/5,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273558 45/5,1
GTIN	4062406084370
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Z czterema gniazdami płytki dla wysokości miecza ponad 100 mm.

Pasuje do:

Uchwyty nr 273984 – 274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	5,1 mm
wysokość przecinaka h ₅	45 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	170 mm
długość całkowita L	225 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Klucz systemowy	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki

