

Garant**Oprawki miedzowe Heavy Duty, wersja neutralna,, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 60/4,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273558 60/4,1
GTIN	4062406084400
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Z czterema gniazdami płytki dla wysokości miecza ponad 100 mm.

Pasuje do :

Uchwyty nr 273984 – 274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

w dostawie::

Bez klucza nr 279940 – należy zamawiać osobno!

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. \varnothing obrabianego przedmiotu: 190 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 230 mm

Opis techniczny

do maks. \varnothing obrabianego przedmiotu	190 mm
wysokość przecinaka h_5	60 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	230 mm
Szerokość skrawania W	4,1 mm
wysięg L_1 z szyjką	95 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
możliwość wcinania osiowego	nie

Rodzaj produktu

Przecinaki