

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, drzwi, wysokość 950 mm, blat ciemny Eluplan, 20×20G, dł. blatu: 1500/T3mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922797 1500/T3
GTIN	4062406085490
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 100

Wysokość drzwiczek mm: 525

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

w dostawie::

1 × segment nóg, 1 × para węzłówek, obudowa z szufladami i drzwiami, blat roboczy.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

długość blatu	1500 mm
---------------	---------

głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
szerokość użytkowa szuflad w G	20
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	800 kg
głębokość bloku szuflad	650 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
grubość blatu	50 mm
szerokość bloku szuflad	600 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość	950 mm
masa	129 kg
wysokość użytkowa bloku szuflad	800 mm
głębokość blatu	750 mm
Seria	vario
wysokość bloku szuflad	900 mm
Liczba szuflad	3
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Błat roboczy okładziną z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnoszarym (eluplan) dł. blatu 1500 mm	926241 1500
Węzłówka Typ 1	927122 1
Segmenty nóg wysokość 900 mm	927000 900
Obudowa 24G z drzwiami/szufladami z zawiasami po prawej stronie Wysokość/liczba szuflad 900/3	927610 900/3