

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, drzwi, wysokość 950 mm, Blat z multipleksu bukowego, 20×20G, dł. blatu: 2000/T3 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922794 2000/T3
GTIN	4062406085483
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 100

Wysokość drzwiczek mm: 525

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

w dostawie::

1× segment nóg, 1× para węzłówek, obudowa z szufladami, blat roboczy.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 800 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 950 mm

długość blatu: 2000 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm

wysokość bloku szuflad: 900 mm
szerokość bloku szuflad: 600 mm

Opis techniczny

głębokość bloku szuflad	650 mm
Liczba szuflad	3
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
grubość blatu	50 mm
szerokość bloku szuflad	600 mm
głębokość blatu	750 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	800 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość bloku szuflad	900 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość	950 mm
długość blatu	2000 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	800 kg
masa	143 kg
Seria	vario
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy kompletny

Akcesoria

Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste szerokość 2000 mm	951951 2000
Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Zestawy wkrętałów liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Mata do szuflad Wymiar w G 20X20	951830 20X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X20	951885 20X20
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20	951910 20X20
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1
	950300 75/2

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick
Wysokość frontu szuflady / typ 75/2

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick
Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

950300 75/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1

950320 100/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/2

950320 100/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/3

950320 100/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950320 75/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/2

950320 75/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

950320 75/3

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania
Nośność szuflady 75 kg

950180 75

Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22

955071 22

Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26

955081 26