

Garant GRIDLINE

**Stół warsztatowy Vario z 2 obudowami 24G, wysokość 950 mm, blat ciemny Eluplan, 20×20G, dł. blatu: 2000/7+2T mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922817 2000/7+2T
GTIN	4062406085742
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu (po lewej stronie) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie) mm: 75, 75

Wysokość drzwiczek (z prawej strony) mm: 625

liczba półek o regulowanej wysokości (po prawej stronie): 1

**w dostawie::**

2× obudowa z szufladami, blat roboczy.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 1000 kg

Kąt rozwarcia drzwi: 180 stopni

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 950 mm

długość blatu: 2000 mm

głębokość blatu: 750 mm  
 grubość blatu: 50 mm  
 szerokość bloku szuflad: 600 mm  
 głębokość bloku szuflad: 650 mm

## Opis techniczny

szerokość bloku szuflad	600 mm
głębokość blatu	750 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	1000 kg
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
masa	192 kg
Seria	vario
Liczba szuflad	9
długość blatu	2000 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość	950 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	800 mm
grubość blatu	50 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy kompletny

## Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Mata do szuflad Wymiar w G 20X20	951830 20X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X20	951885 20X20
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20	951910 20X20
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927800 200
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1
	950300 75/2

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick  
Wysokość frontu szuflady / typ 75/2

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick  
Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

950300 75/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1

950320 100/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/2

950320 100/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/3

950320 100/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/4

950320 150/4

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/5

950320 150/5

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950320 75/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/2

950320 75/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

950320 75/3

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania  
Nośność szuflady 75 kg

950180 75

Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22

955071 22

Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26

955081 26