




Płytki do przecinania wersja neutralna,, HB9140, szerokość skrawania W: 8,0 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273292 8,0
GTIN	4062406085391
Klasa artykułu	21H

Opis

Płytki do przecinania wersja neutralna, 8,0 mmpromień naroża: 0,8 mm
posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,19 mm/obr,

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza 	HM
Szerokość skrawania W	8 mm
powłoka	TiAlN ²
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,19 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	mocno nieciągłe
Gatunek	HB9140
liczba wymian/ostrzy	1

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne