

Garant GRIDLINE

**Stół warsztatowy Vario z 2 obudowami 24G, wysokość 950 mm, blat ciemny Eluplan, 20×20G, dł. blatu: 2000/6+2Tmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922817 2000/6+2T
GTIN	4062406085735
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

**Umieszczenie:**

Szuflady owysokości frontu (po lewej stronie) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 75, 75

Wysokość drzwiczek (zprawyj strony) mm: 625

liczba półek o regulowanej wysokości (po prawej stronie): 1

**w dostawie::**

2× obudowa z szufladami, blat roboczy.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

**Opis techniczny**

głębokość blatu	750 mm
wysokość	950 mm

grubość blatu	50 mm
masa	185 kg
Liczba szuflad	8
szerokość bloku szuflad	600 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	800 mm
długość blatu	2000 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	1000 kg
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Seria	vario
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
głębokość bloku szuflad	650 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

## Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 250 mm	927800 250
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Blat roboczyz okładziną z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnoszarym (eluplan) dł. blatu 2000 mm	926241 2000
Obudowa 24G z drzwiami/szufladami z zawiasami po prawej stronie Wysokość/liczba szuflad 900/2	927610 900/2
Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 900/6	927600 900/6