

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z 2 obudowami i składanym przyrządem z regulacją wysokości, wysokość 850 mm, Błat bambusowy, 20x20G, dł. blatu: 1500/6+1Tmm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922821 1500/6+1T
GTIN	4062406085759
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Obudowa ze składanym przyrządem z regulacją wysokości GARANT nr 967568, wielk. 120, wraz z imadłem nr 967100, wielk. 120. Szerokość obudowy imadła 16G wraz z szufladą. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75kg. Obudowa z imadłem: drzwi zamykane zamkiem patentowym. Szuflada niezamykana.

Umieszczenie:

Výška čela zásuvky (levá) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 150

Wysokość drzwiczek (zprawyj strony) mm: 575

w dostawie::

1x obudowa z szufladami, 1x obudowa wraz ze składanym przyrządem z regulacją wysokości i imadłem, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa 92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**
wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

Liczba szuflad	7
grubość blatu	50 mm
wysokość bloku szuflad	800 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	700 mm
głębokość blatu	750 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość	850 mm
masa	179 kg
długość blatu	1500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	1000 kg
Seria	vario
szerokość bloku szuflad	600 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopólek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G

Rodzaj produktu

Stół warsztatowy

Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927800 200
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927500 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927800 50
Błat roboczy o grubości 50 mmz bambusa klejonego krzyżowo dł. blatu 1500 mm	926001 1500
Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 800/6	927600 800/6
Obudowa 16G pasująca do składanego przyrządu z regulacją wysokości i imadłem wysokość 800 mm	927321 800