

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z obudowami składanym przyrządem z regulacją wysokości, wysokość 850 mm, Błat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 2000/6+1Tmm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922821 2000/6+1T
GTIN	4062406085766
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Obudowa ze składanym przyrządem z regulacją wysokości GARANT nr 967568, wielk. 120, wraz z imadłem nr 967100, wielk. 120. Szerokość obudowy imadła 16G wraz z szufladą. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75kg. Obudowa z imadłem: drzwi zamykane zamkiem patentowym. Szuflada niezamykana.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu (po lewej stronie) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie) mm: 150

Wysokość drzwiczek (z prawej strony) mm: 575

w dostawie::

1× obudowa z szufladami, 1× obudowa wraz ze składanym przyrządem z regulacją wysokości i imadłem, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

wysokość bloku szuflad	800 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	1000 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
długość blatu	2000 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Seria	vario
wysokość	850 mm
Liczba szuflad	7
grubość blatu	50 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	700 mm
szerokość bloku szuflad	600 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
masa	193 kg
głębokość blatu	750 mm
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927500 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927800 200
Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927800 50
Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 800/6	927600 800/6
Obudowa 16G pasująca do składanego przyrządu z regulacją wysokości i imadłem wysokość 800 mm	927321 800
Błat roboczy o grubości 50 mmz bambusa klejonego krzyżowo dł. blatu 2000 mm	926001 2000