




## Płytki do przecinania wersja neutralna,, HU9310, szerokość skrawania W: 6,0 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273298 6,0    |
| GTIN             | 4062406085865 |
| Klasa artykułu   | 21H           |

### Opis

Płytki do przecinania wersja neutralna, 6,0 mmpromień naroża: 0,3 mm  
posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,17 mm/obr,

### Opis techniczny

|   |                   |
|---|-------------------|
| Materiał ostrza<br>&nbsp;               | HM                |
| Szerokość skrawania W                   | 6 mm              |
| posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,17 mm/obr,      |
| powłoka                                 | bez powłoki       |
| promień naroża                          | 0,3 mm            |
| Zastosowanie główne                     | N                 |
| Warunki skrawania                       | ciągłe            |
| Gatunek                                 | HU9310            |
| liczba wymian/ostrzy                    | 1                 |
| Profil płytki skrawającej               | wersja neutralna, |

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne