

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z 2 obudowami i składanym przyrządem z regulacją wysokości, wysokość 950 mm, Błat z multipleksu bukowego, 20×20G, dł. blatu: 2000/6+1Tmm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	922834 2000/6+1T
GTIN	4062406085940
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Obudowa ze składanym przyrządem z regulacją wysokości GARANT nr 967568, wielk. 120, wraz z imadłem nr 967100, wielk. 120. Szerokość obudowy imadła 16G wraz z szufladą. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75kg. Obudowa z imadłem: drzwi zamykane zamkiem patentowym. Szuflada niezamykana.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu (po lewej stronie) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie) mm: 150

Wysokość drzwiczek (z prawej strony) mm: 675

w dostawie::

1× obudowa z szufladami, 1× obudowa wraz ze składanym przyrządem z regulacją wysokości i imadłem, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość bloku szuflad	900 mm
masa	200 kg
głębokość blatu	750 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Liczba szuflad	7
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	1000 kg
szerokość bloku szuflad	600 mm
grubość blatu	50 mm
Seria	vario
wysokość	950 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
długość blatu	2000 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	800 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 250 mm	927800 250
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927500 150
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 900/6	927600 900/6
Błat roboczy o grubości 50 mmz multipleksu bukowego dł. blatu 2000 mm	926081 2000
Obudowa 16G pasująca do składanego przyrządu z regulacją wysokości i imadłem wysokość 900 mm	927321 900