

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z 2 obudowami i składanym przyrządem z regulacją wysokości, wysokość 950 mm, Błat z multipleksu bukowego, 20×20G, dł. blatu: 1500/6+1Tmm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	922834 1500/6+1T
GTIN	4062406085933
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Obudowa ze składanym przyrządem z regulacją wysokości GARANT nr 967568, wielk. 120, wraz z imadłem nr 967100, wielk. 120. Szerokość obudowy imadła 16G wraz z szufladą. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75kg. Obudowa z imadłem: drzwi zamykane zamkiem patentowym. Szuflada niezamykana.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu (po lewej stronie) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie) mm: 150

Wysokość drzwiczek (z prawej strony) mm: 675

w dostawie::

1× obudowa z szufladami, 1× obudowa wraz ze składanym przyrządem z regulacją wysokości i imadłem, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	1000 kg
głębokość bloku szuflad	650 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość blatu	750 mm
grubość blatu	50 mm
wysokość bloku szuflad	900 mm
szerokość bloku szuflad	600 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
długość blatu	1500 mm
Seria	vario
Liczba szuflad	7
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
masa	186 kg
wysokość użytkowa bloku szuflad	800 mm
wysokość	950 mm
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 250 mm	927800 250
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927500 150
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Błat roboczy o grubości 50 mmz multipleksu bukowego dł. blatu 1500 mm	926081 1500
Obudowa 16G pasująca do składanego przyrządu z regulacją wysokości i imadłem wysokość 900 mm	927321 900
Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 900/6	927600 900/6