


**Płytki do przecinania wersja neutralna,, HU9310, szerokość skrawania W: 8,0 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273298 8,0
GTIN	4062406085872
Klasa artykułu	21H

Opis

Płytki do przecinania wersja neutralna, 8,0 mmpromień naroża: 0,8 mm
posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,19 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,19 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza 	HM
powłoka	bez powłoki
Szerokość skrawania W	8 mm
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HU9310
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne