

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy z konstrukcją jezdną, wysokość 850 mm z blatem z ciemnego tworzywa Eluplan, 20×20G, dł. blatu: 1500mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	923617 1500
GTIN	4062406085995
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy w stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej, **szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu** zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflad podczas transportu. Konstrukcja jezdna z 2 kołami skrętnymi i 2 kołami stałymi Ø 100 mm z okładziną z gumy pełnej. Stół może być równomiernie podnoszony lub opuszczany, co zapewnia jego stabilne ustawienie w warsztacie lub łatwy transport. Maksymalne obciążenie konstrukcji jezdnej **400 kg** (stół wraz z zawartością). Nóżki z nakładkami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 75, 100, 150, 200

Wysokość frontów szuflad (lewo): 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad, jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **zestaw kół zawsze antracyt RAL 7016** (bez możliwości konfiguracji), **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Opis techniczny

ComfortClose	nie
szerokość użytkowa szuflad w G	20

uchwytem.	nie
głębokość blatu	750 mm
liczba półek o regulowanej wysokości	1
zderzak	nie
Ø kółka skrętnego	100 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Ø kółek stałych	100 mm
grubość blatu	50 mm
głębokość podstawy	700 mm
wysokość	850 mm
materiał kółka	Guma pełna
Powierzchnia płyty roboczej	Lakier bezbarwny
materiał blatu	Bukowy multipleks
Liczba szuflad	4
liczba kółek stałych bez hamulca	2
opuszczane	tak
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej	400 kg
masa	151,6 kg
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
wysokość użytkowa bloku szuflad	525 mm
szerokość podstawy	1300 mm
długość blatu	1500 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
Typ wtyczki wejściowej	F
napięcie znamionowe	250 V
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych

Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Mobilny stół warsztatowy

Akcesoria

Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 200 mm	927805 200
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 150 mm	927805 150
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 100 mm	927805 100
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 75 mm	927805 75