

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy z konstrukcją przejezdną, wysokość 950 mm blat z multipleksu bukowego, 20×20G, dł. blatu: 1500mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	923674 1500
GTIN	4062406086114
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej, **szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu** zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Konstrukcja przejezdna z 2 kołami skrętnymi i 2 kołami stałymi Ø 100 mm z okładziną gumową. Dzięki 2-komponentowemu uchwytowi Haptoprene® stół można równomiernie podnosić lub opuszczać, co zapewnia jego stabilne ustawienie w warsztacie lub łatwy transport. Maksymalne obciążenie konstrukcji przejezdnej **400 kg** (stół wraz z zawartością). Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, niepowodującymi uszkodzenia podłogi. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

Wysokość frontu szuflad z boku mm: 75

Wysokość drzwiczek z boku mm: 525

liczba półek o regulowanej wysokości: 2

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad, szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **zestaw kół zawsze antracyt RAL 7016** (bez możliwości konfiguracji), **lakier proszkowy**. **Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

materiał kółka	Guma pełna
----------------	------------

ComfortClose	nie
szerokość podstawy	1300 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość	950 mm
Powierzchnia płyty roboczej	Lakier bezbarwny
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
szerokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
materiał blatu	Bukowy multipleks
uchwytem.	nie
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej	400 kg
Ø kółka skrętnego	100 mm
liczba drzwi	2
głębokość blatu	750 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
głębokość podstawy	700 mm
Ø kółek stałych	100 mm
Liczba szuflad	2
masa	155 kg
grubość blatu	50 mm
długość blatu	1500 mm
zderzak	nie
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość użytkowa bloku szuflad	625 mm
opuszczane	tak
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
napięcie znamionowe	250 V
Typ wtyczki wejściowej	F

wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Mobilny stół warsztatowy

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 75 mm	927805 75