

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy z konstrukcją jezdną, z przyrządem z regulacją wysokości i imadłem, blat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 1250mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	923711 1250
GTIN	4062406086213
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej, **szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu** zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Konstrukcja przejezdna z 2 kołami skrętnymi i 2 kołami stałymi Ø 100 mm z okładziną gumową. Dzięki 2-komponentowemu uchwytowi Haptoprene® stół można równomiernie podnosić lub opuszczać, co zapewnia jego stabilne ustawienie w warsztacie lub łatwy transport. Maksymalne obciążenie konstrukcji przejezdnej **400 kg** (stół wraz z zawartością). Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, niepowodującymi uszkodzenia podłogi. Zamykanie zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75

Wysokość drzwiczek mm: 525

Wysokość drzwiczek obudowy imadła mm: 675

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

w dostawie::

W komplecie składany przyrząd z regulacją wysokości GARANT nr 967568, wielk. 120 oraz imadło GARANT nr 967100, wielk. 120.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad, szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **zestaw kół zawsze antracyt RAL 7016** (bez możliwości konfiguracji), **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
długość blatu	1250 mm
masa	143,5 kg
Ø kółek stałych	100 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
szerokość użytkowa szuflad w G	20
materiał blatu	Bambus
uchwytem.	nie
głębokość blatu	750 mm
liczba drzwi	2
opuszczane	tak
Powierzchnia płyty roboczej	naoliwione
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Liczba szuflad	1
zderzak	nie
grubość blatu	50 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość	950 mm
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej	400 kg
Ø kółka skrętnego	100 mm
materiał kółka	Guma pełna
ComfortClose	nie
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm

Karta danych

wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Mobilny stół warsztatowy

Akcesoria

Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 75 mm	927805 75
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12