

Garant GRIDLINE

**Stół warsztatowy z konstrukcją jezdną, z przyrządem z regulacją wysokości i imadłem, blat z multipleksu bukowego, 20×20G, dł. blatu: 1250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	923714 1250
GTIN	4062406086220
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej, **szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu** zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Konstrukcja przejezdna z 2 kołami skrętnymi i 2 kołami stałymi Ø 100 mm z okładziną gumową. Dzięki 2-komponentowemu uchwytowi Haptoprene® stół można równomiernie podnosić lub opuszczać, co zapewnia jego stabilne ustawienie w warsztacie lub łatwy transport. Maksymalne obciążenie konstrukcji przejezdnej **400 kg** (stół wraz z zawartością). Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, niepowodującymi uszkodzenia podłogi. Zamykanie zamkiem patentowym.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 75

Wysokość drzwiczek mm: 525

Wysokość drzwiczek obudowy imadła mm: 675

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

**w dostawie::**

W komplecie składany przyrząd z regulacją wysokości GARANT nr 967568, wielk. 120 oraz imadło GARANT nr 967100, wielk. 120.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad, szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **zestaw kół zawsze antracyt RAL 7016** (bez możliwości konfiguracji), **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**Opis techniczny**

liczba drzwi	2
materiał kółka	Guma pełna
wysokość	950 mm
uchwytem.	nie
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
materiał blatu	Bukowy multipleks
Powierzchnia płyty roboczej	Lakier bezbarwny
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
Ø kółek stałych	100 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
opuszczane	tak
Ø kółka skrętnego	100 mm
grubość blatu	50 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
masa	149,2 kg
Liczba szuflad	1
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej	400 kg
zderzak	nie
szerokość użytkowa szuflad w G	20
długość blatu	1250 mm
głębokość blatu	750 mm
ComfortClose	nie
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm

wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Mobilny stół warsztatowy

## Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 75 mm	927805 75