

Garant GRIDLINE

**Stół warsztatowy, z lewej strony otwarty, z prawej strony 4 szuflady, Blat z multipleksu bukowego, 20×20G, dł. blatu: 1500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	921004 1500
GTIN	4062406086305
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Stoły warsztatowe o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej. Obudowy szuflad zamykane centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi.

Cofnięty, otwarty korpus umożliwia ergonomiczną pozycję przy siedzeniu.

Korpus szuflady zawsze **pokryty lakierem proszkowym** w kolorze jasnoszarym, RAL 7035. Zmienna kolorystyka frontów szuflad. Brak krawędzi dla optymalnego czyszczenia i wykorzystania powierzchni z wkładkami porządkującymi (pudełka, wkładki narzędziowe, separatory). Mocowanie szuflady w kratce 25 mm.

Zamek z 5-pinowym bębenkiem, w postaci modułowej wkładki wtykowej. Kompatybilny z system blokowania.

**Umieszczenie:**

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 75, 100, 150, 200

**Wyp. dodatkowe:**

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, kółka, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa 92.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**Opis techniczny**

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	800 kg
szerokość użytkowa szuflad w G	20
masa	132,6 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość podstawy	1300 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość	850 mm
głębokość blatu	750 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	525 mm
długość blatu	1500 mm
głębokość podstawy	700 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Seria	Ready-to-go
grubość blatu	50 mm
Liczba szuflad	4
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

## Aksesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/2	950320 100/2
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927800 200
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/5	950320 150/5
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950300 75/2
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Klucze demontażowe Typ 1	950070 1
Wkładka z 2 kluczami nr klucza (3-cyfrowy) 003	950050 003
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20	951910 20X20
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955071 22
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950320 75/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950320 100/1
	951885 20X20

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad,5-cześć. Wymiar w G 20X20

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950320 75/2
Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste szerokość 1500 mm	951951 1500
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26	955081 26
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/4	950320 150/4
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/3	950320 100/3
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Mata do szuflad Wymiar w G 20X20	951830 20X20
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950300 75/3
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950320 75/3
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953522 10
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955072 22
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954306 5