

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy, z lewej strony drzwi, z prawej strony 4 szuflady, blat ciemny Eluplan, 20×20G, dł. blatu: 1500mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 921047 1500 |
| GTIN | 4062406086343 |
| Klasa artykułu | 9GG |

Opis**Wykonanie:**

Stoły warsztatowe o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej. Obudowy szuflad zamykane centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi.

Korpus szuflady zawsze **pokryty lakierem proszkowym** w kolorze jasnoszarym, RAL 7035. Zmienna kolorystyka frontów szuflad. Brak krawędzi dla optymalnego czyszczenia i wykorzystania powierzchni z wkładkami porządkującymi (pudełka, wkładki narzędziowe, separatory). Mocowanie szuflady w kratce 25 mm.

Zamek z 5-pinowym bębenkiem, w postaci modułowej wkładki wtykowej. Kompatybilny z system blokowania.

Korpus z drzwiczkami i jedną półką.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek (lewych) mm: 525

Liczba półek o regulowanej wysokości (po lewej stronie): 1

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 75, 100, 150, 200

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

| | |
|---|--|
| masa | 128,3 kg |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 20 |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 |
| długość blatu | 1500 mm |
| głębokość użytkowa szuflad | 500 mm |
| nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 800 kg |
| głębokość użytkowa szuflad w G | 20 |
| grubość blatu | 50 mm |
| głębokość podstawy | 700 mm |
| Seria | Ready-to-go |
| wysokość | 850 mm |
| szerokość podstawy | 1300 mm |
| głębokość blatu | 750 mm |
| wysokość użytkowa bloku szuflad | 525 mm |
| szerokość użytkowa szuflad | 500 mm |
| Liczba szuflad | 4 |
| wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych |
| Grubość materiału | 1 mm |
| wysokość stołu warsztatowego | 850 mm |
| Nośność szuflad/szufladopótek | 75 kg |
| grubość płyty | 50 mm |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |
| Kąt rozwarcia drzwi | 180 stopni |
| Zamek patentowy | wkładka modułowa |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu | 20×20G |

| | |
|-----------------|------------------|
| Rodzaj produktu | Stół warsztatowy |
|-----------------|------------------|

Akcesoria

| | |
|---|--------------|
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/4 | 950320 150/4 |
| Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8 | 954895 8 |
| Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/2 | 950300 75/2 |
| Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1 | 950300 75/1 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/2 | 950320 100/2 |
| Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/3 | 950300 75/3 |
| Mata do szuflad Wymiar w G 20X20 | 951830 20X20 |
| Klucze demontażowe Typ 1 | 950070 1 |
| Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
| Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia Nośność szuflady 75 kg | 950180 75 |
| Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5 | 954305 5 |
| Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5 | 954295 5 |
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20 | 951910 20X20 |
| Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10 | 953521 10 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/5 | 950320 150/5 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm | 927800 100 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/2 | 950320 75/2 |
| Asortyment pilników liczba narzędzi 6 | 952253 6 |

| | |
|---|--------------|
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/3 | 950320 75/3 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1 | 950320 75/1 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm | 927800 150 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm | 927800 200 |
| Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad,5-cześć. Wymiar w G 20X20 | 951885 20X20 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/3 | 950320 100/3 |
| Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37 | 953828 37 |
| Wkładka z 2 kluczami nr klucza (3-cyfrowy) 003 | 950050 003 |
| Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26 | 955081 26 |
| Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22 | 955071 22 |
| Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39 | 953833 39 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1 | 950320 100/1 |
| Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20 | 952505 20 |
| Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32 | 953821 32 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm | 927800 75 |
| Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22 | 955072 22 |
| Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5 | 954306 5 |
| Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10 | 953522 10 |