

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy, z lewej strony drzwi, środek otwarty, z prawej strony 4 szuflady, blat bukowy multipleks, 20×20G, dł. blatu: 2000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	921174 2000
GTIN	4062406086398
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stoły warsztatowe o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej. Obudowy szuflad zamykane centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi.

Korpus szuflady zawsze **pokryty lakierem proszkowym** w kolorze jasnoszarym, RAL 7035. Zmienna kolorystyka frontów szuflad. Brak krawędzi dla optymalnego czyszczenia i wykorzystania powierzchni z wkładkami porządkującymi (pudełka, wkładki narzędziowe, separatory). Mocowanie szuflady w kratce 25 mm.

Zamek z 5-pinowym bębenkiem, w postaci modułowej wkładki wtykowej. Kompatybilny z system blokowania.

Część środkowa z cofniętym, otwartym korpusem umożliwia ergonomiczną pozycję przy siedzeniu. Korpus z drzwiczkami i półką o regulowanej wysokości.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek (lewych) mm: 625

Liczba półek o regulowanej wysokości (po lewej stronie): 1

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 100, 125, 150, 250

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

Seria	Ready-to-go
szerokość użytkowa szuflad w G	20
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	800 kg
wysokość użytkowa bloku szuflad	625 mm
Liczba szuflad	4
długość blatu	2000 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość blatu	750 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
grubość blatu	50 mm
głębokość podstawy	700 mm
szerokość podstawy	1900 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość	950 mm
masa	184,2 kg
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Akcesoria

Wkładka z 2 kluczami nr klucza (3-cyfrowy) 003	950050 003
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 250 mm	927800 250
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150