

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario Basic, wysokość 850 mm, Błat z multipleksu bukowego, dł. blatu: 2000 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922004 2000
GTIN	4062406086664
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50 mm z usztywnieniem poprzecznym oraz uchwytem do regulacji wysokości. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 2 parami wsporników do usztywnienia wiązania.

w dostawie::

2 x segmenty nóg, 2 x para wsporników, płyta robocza.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i segment nóg - szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 850 mm

długość blatu: 2000 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm

masa: 73 kg

Opis techniczny

głębokość blatu	750 mm
-----------------	--------

nośność	400 kg
długość blatu	2000 mm
grubość blatu	50 mm
masa	73 kg
Seria	vario Basic
wysokość	850 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
grubość płyty	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stół roboczy

Akcesoria

Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste szerokość 2000 mm

951951 2000