

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario Basic, wysokość 850 mm, Błat bambusowy, dł. blatu: 2000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922001 2000
GTIN	4062406086619
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50 mm z usztywnieniem poprzecznym oraz uchwytem do regulacji wysokości. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 2 parami wsporników do usztywnienia wiązania.

w dostawie::

2 x segmenty nóg, 2 x para wsporników, płyta robocza.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i segment nóg - szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

głębokość blatu	750 mm
długość blatu	2000 mm
materiał blatu	Bambus
masa	73 kg
wysokość	850 mm

Seria	vario Basic
grubość blatu	50 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
grubość płyty	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stół roboczy

Akcesoria

Segmenty nóg wysokość 800 mm	927000 800
Węzłówka Typ 1	927122 1
Blat roboczy o grubości 50 mmz bambusa klejonego krzyżowo dł. blatu 2000 mm	926001 2000