

Garant**Uchwyty wiertarskie z chwytem trzpieniowym, Typ: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341265 25
GTIN	4062406086626
Klasa artykułu	31B

Opis**Wykonanie:**

- Prawo- i lewobieżne.
- Wąska konstrukcja.
- Precyzyjne przekazywanie chłodziwa.

Zaleta:

- Elastyczne zastosowanie dzięki chwytowi walcowemu.
- Optymalne momenty mocowania na narzędziu.

w dostawie::

Z kluczem do mocowania Torx z uchwytem poprzecznym.

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	50 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej	81,9 mm
zakres mocowania	1 - 16 mm
dł. uchwyty zamkniętego	92 mm
długość chwytu	56 mm
długość całkowita	137,9 mm
Ø chwytu D _s	25 mm
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 20 µm

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar
Rodzaj produktu	uchwyt wiertarski